品番：EA948CB-145

品名：M12x60mm 雄ねじクランプレバー(ｵﾚﾝｼﾞ)

販売価格	1,580円（税抜）／ 1,738円（税込）		
カタログ価格	1,580円（税抜）／1,738円(税込)		
在庫数	最新在庫：12　（2025/12/16 23:08現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1258ページ		







仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FKR12X60-OG
ねじサイズ	M12×60	レバー長さ	95mm
ハンドル全高	63mm	歯数	24
規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー:(-)7 ヘクサロビュラ穴:(T27)	ねじ締付力	回し半径:85mm 許容荷重:640N 許容締付力:18.6kN
材質	レバー:亜鉛ダイカスト ねじ:四三酸化鉄皮膜(SUM22L)	カラー	オレンジ
質量	260g		
亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ			
マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状			
クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。			
狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.