品番：EA948CC-3

品名：M8 雌ねじクランプレバー(ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ)

販売価格	1,220円（税抜）／ 1,342円（税込）		
カタログ価格	1,220円（税抜）／1,342円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/14 09:26現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			





仕様

メーカー	鍋屋バイテック（NBK）	型番	LDF-8-SG
用途	シャフトの位置調整、ワークの固定に	ねじサイズ	M8（ピッチ：1）
サイズ	R：63mm、H：45mm、d：13.5mm	歯数	24
最大荷重	180N	最大締付力	10kN
重量	73g	カラー	シルバー
材質	レバー：亜鉛ダイカスト（静電塗装） ねじ：SUM22L（四三酸化鉄皮膜） 止めねじ：スチール（四三酸化鉄皮膜） スプリング：ステンレス鋼線または SWPB		

雌ねじタイプのクランプレバー

レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装

ねじを締めつけた後は、邪魔にならないようにレバー部の位置をかえることができます。

<工具レス化による作業効率アップ>
クランレバーを使用することで、レンチやスパナなど、ねじを操作するための工具が不要になり作業効率がアップ！
装置の段取り替えなど、ネジを頻繁に操作する箇所に効果的！

<装置の省スペース化>
一般的な工具より、回し半径が小さくねじの操作をするためのスペースを削減できます。

<クランプレバーとは>
クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。
レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、フリー（レバー部を回してもねじ部が回らない）状態になるため、狭いスペースでも操作が可能なことが最大の特長です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.