品番：EA948DA-81

品名：M4 中荷重スプリングプランジャー

販売価格	840円（税抜）／ 924円（税込）		
カタログ価格	840円（税抜）／924円(税込)		
在庫数	最新在庫：21　（2025/12/15 22:12現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1261ページ		







仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	PLN4
ねじサイズ	M4	用途	突き出し、位置決め用に(中荷重用)
本体長さ	15mm	センターピン径	1.5mm
荷重(最小～最大)	5～16N	取付方法	ねじ込み
レンチ穴	六角/専用	耐熱温度	90℃
材質	本体：SUM22L(四三酸化鉄皮膜) コイルバネ：SWPA センターピン：樹脂(ポリアセタール)	質量	0.8g
ポリアセタール製のセンターピンで、柔らかいワークに適しています。			
先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.