品番：EA948DB-27

品名：M12 軽荷重ボールプランジャー



販売価格	1,390円（税抜）／ 1,529円（税込）		
カタログ価格	1,390円（税抜）／1,529円(税込)		
在庫数	最新在庫：9　（2025/12/15 13:04現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1260ページ		









仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	LBST12
用途	しゅう動部の位置決め用に（軽荷重用）	ねじサイズ	M12
本体長さ	22mm	ボール径	8mm
荷重(最小～最大)	30～55N	モーメント	取付け：2.03N・m 取外し：1.36N・m
取付け方法	ねじ込み	レンチ穴	マイナス
耐熱温度	80℃	材質	本体：SUM22L(四三酸化鉄被膜) コイルバネ：SWPA ボール：SUJ2(HRC56～60) ロングロック：ﾎﾟﾘｱﾐﾄﾞ
質量	10g		

【緩み防止機能(ロングロック)付】
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

RoHS対応品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.