

カラー8色 (4号・5号は除く)


全長(1m)




底面テープ付
(テープ厚0.75mm)



■0号



■1・2・3・4・5号



規格	B	H	b	h
0号	12.5	6.5	8.2	4.2
1号	16	10	12	7.8
2号	21	10.2	16.2	7.8
3号	26	13	21.2	10.6
4号	32	15	26	12.2
5号	40	18	32.8	14.4

プラモール[®] (テープ付)

- 釘固定できない箇所に最適です。
- 粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
- 基台には釘穴が設けてあり、釘打ち固定もラクにできます。(0号は除く)

〈ご注意〉

- 接着面の水、油、ゴミ等を乾燥布でキレイにして下さい。
- テープ面にゴミ等が付かないようし、シッカリ貼り付けて下さい。
- 凹凸面への使用はお避け下さい。

EA947HM-106

EA947HM-111

EA947HM-101

EA947HM-107

EA947HM-112

EA947HM-102

EA947HM-108

EA947HM-113

EA947HM-103

規格	品番	色	適合
0号	PML-0LT	ライトブルー	●φ4以下の 通信線・ケーブル
	PML-0BT	茶	
	PML-0JT	ベージュ	
	PML-0WT	カベ白	
	PML-0CT	クリーム	
	PML-0GT	グレー	
	PML-0MT	ミルキーホワイト	
1号	PML-1LT	ライトブルー	●φ7.7以下の 通信線・ケーブル
	PML-1BT	茶	
	PML-1JT	ベージュ	
	PML-1WT	カベ白	
	PML-1CT	クリーム	
	PML-1GT	グレー	
	PML-1MT	ミルキーホワイト	
2号	PML-2LT	ライトブルー	●VVF (1.6×2C-1線) (2.0×2C-1線)
	PML-2BT	茶	
	PML-2JT	ベージュ	
	PML-2WT	カベ白	
	PML-2CT	クリーム	
	PML-2GT	グレー	
	PML-2MT	ミルキーホワイト	
3号	PML-3LT	ライトブルー	●VVF (1.6×2C-3線) (2.0×2C-3線) (2.6×2C-3線)
	PML-3BT	茶	
	PML-3JT	ベージュ	
	PML-3WT	カベ白	
	PML-3CT	クリーム	
	PML-3GT	グレー	
	PML-3MT	ミルキーホワイト	
4号	PML-4BT	茶	●VVF (2.0×2C-3線) (2.6×2C-3線) (2.8×2C-3線)
	PML-4JT	ベージュ	
	PML-4WT	カベ白	
	PML-4GT	グレー	
	PML-4MT	ミルキーホワイト	
	PML-4KT	ブラック	
	5号	PML-5WT	
PML-5MT		ミルキーホワイト	

※LANケーブル(UTP0.5×4P)は外径6mm以下で異出しております。
※付属品を使用した場合は適合は多少異なります。