品番：EA948HT-14

品名：25.0-31.0mm/G1・1/2" ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ(防水型)

販売価格	1,240円（税抜）／ 1,364円（税込）		
カタログ価格	1,240円（税抜）／1,364円(税込)		
在庫数	最新在庫：7　（2026/02/18 23:56現在）		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1141ページ		



仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	G11231B
用途	ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護するためのケーブルグランド	取付ねじ	G1・1/2”
適用ケーブル	25～31mm	防水保護等級	IP68/69K
材質	本体：ナイロン66 ワッシャー・シール：NBR	使用温度範囲	−40～100℃
カラー	黒	入数	1
IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。			
ナイロン素材のため軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。			
RoHS10対応品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.