




かん太

単管ビス止めジョイント

グリッド

マルチ GRID

MG-2060x985-B




新発売 「新素材」 フェンス

マルチ GRID は超強力なポリエステル繊維を編み込んで作った新素材のフェンスです。本来はサメやアザラシなどの捕食者から養殖海産物を守るため海中で使用する素材でしたが、陸上用途向けとして改良を加えた新商品です。



超軽量

幅 2060mm x 高さ 985mm のサイズで重さはわずか 1 kg ! 超軽量だから扱いやすく、運搬コストや設置の人員削減が可能です。DIY ユーザーやビギナーにとっても扱いやすさは抜群!



超柔軟

繊維を編んだ構造なのでフェンス自体が柔らかく、金属フェンスでは難しかった曲げ加工はもちろん、好きなところで折り曲げることもできます。何度折り曲げても破断することがなく、やり直したり再利用することが可能です。





耐用年数 (推定)

超耐久


耐候性試験 (紫外線サイクル試験) で強度も色も低劣化、耐用年数は推定 20 年以上に相当する結果でした。

また、金属を使っていないので錆びることがなく、塩害地域でも安心して使うことができます。



Z-1800-900

(従来の金属製フェンス)



マルチ GRID

型番	MG-2060x985-B
寸法	2060mm x 985mm (目標値 *1)
重量	約 1 kg (目標値 *1)
色	黒
引張強度	1600N (約 160kg)

*1: 製造過程上必ず寸法および重量が変動いたします。そのため規格、寸法、重量等の表記は、保証値ではなく目標値として設定しております。

フェンス製品 比較表



フィットフェンス (Z-1800-900)



マルチ GRID MG-2060x985-B



重量

5.5kg

(1800mm x 900mm)

1 kg

(2060mm x 985mm)

コストパフォーマンス

イニシャルコスト○
長期的コスト△

イニシャルコスト△
長期的コスト◎

固定金具

FIT-FK (ステンレス製)


FIT-FK (ステンレス製)

加工しやすさ

折り・曲げ 難しい

折り・曲げ 簡単

切断方法



困難

困難

切りづらい

切れる



困難

困難

切りづらい

切れる

切断面の後処理

金属ヤスリが必要、錆止め必須

ライター等で炙るだけ、錆止め不要

防火

燃えない

難燃 (燃えずに溶ける)

耐久性

10 年 (表面処理の理論値)

ただし塩害地域やその他厳しい環境
では数年で錆びる可能性があります。

20 年 ~ (対紫外線試験の結果)

金属ではないため錆びることなく、
考えうる劣化要因は紫外線のみ。

オンライン
ショップ

単管ビス止め
ジョイント

かん太



<https://www.ashiba-pipe.com>



製造元



アサヒ産業株式会社

お問合せ



株式会社ジョイント工業

〒121-0824 東京都足立区西伊興 2-2-13
TEL 03-3854-1111 FAX 03-3853-3011