


EA948C-101~148
 (オネジクランプバー)

- クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。
- 狹い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。
- レバー 材質 亜鉛ダイキャスト
カラー シルバー
ネジ部 スチール(黒染め)




レバーを引き上げると、かみ合っていたレバーとねじ部のセレーションが外れます。



レバーのみがフリーになりますのでお望みの位置まで回してください。



手を離すと内蔵スプリングの力でレバーが戻りクランプ出来る状態になります。
(歯数20の場合、計算式 $360^\circ / 20 = 18^\circ$
 18° 毎にセレーションがかみ合います)



規格(適応工具の呼び)

	歯数	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	重量(g)	ードライバー	トルクス
C-101	16	40	31	34	14	7	24.5	10	4	M5X0.8	9	10	40	-5.5	T20
C-102	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	15	41		
C-103	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20	42		
C-104	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	25	43		
C-105	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	30	45		
C-106	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	40	47		
C-107	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	50	49		

(単位mm)

	歯数	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	重量(g)	規格(適応工具の呼び)	ードライバー	トルクス
C-111	16	40	31	34	14	7	24.5	10	4	M6X1	9	10	40	-5.5	T20	
C-112	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	41			
C-113	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	42			
C-114	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	43			
C-115	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	45			
C-116	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	47			
C-117	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	49			

(単位mm)

	歯数	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	重量(g)	規格(適応工具の呼び)	ードライバー	トルクス
C-121	20	65	42.5	45.5	19	9.5	28.5	13.5	6.5	M8X1.25	12	15	100	-5.5	T20	
C-122	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	101			
C-123	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	102			
C-124	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	103			
C-125	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	110			
C-126	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	115			
C-127	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	120			

(単位mm)

	歯数	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	重量(g)	規格(適応工具の呼び)	ードライバー	トルクス
C-131	22	80	54.5	58.5	22	11	37	16	10	M10X1.5	14	20	150	-5.5	T20	
C-132	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	153			
C-133	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	157			
C-134	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	162			
C-135	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	170			
C-136	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	170			

(単位mm)

	歯数	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	重量(g)	規格(適応工具の呼び)	ードライバー	トルクス
C-141	24	95	63	67.5	27.5	13	43	19	10	M12X1.75	17	25	235	-7(-6)	T27	
C-142	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	240			
C-143	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	246			
C-144	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	252			
C-145	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	260			
C-146	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	270			
C-147	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	280			
C-148	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	290			

(単位mm)

廃番

廃番

25.Jun