品番：EA949HS-56

品名：M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム

販売価格	860円（税抜）／ 946円（税込）		
カタログ価格	860円（税抜）／946円(税込)		
在庫数	最新在庫：10　（2026/02/19 19:35現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1233ページ		





仕様

メーカー	倉敷化工	型番	KB-30-26H
用途	ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など	高さ	26mm
ねじサイズ	M8×20mm	穴サイズ	7mm
穴間ピッチ	48mm	下方向支持荷重	300N
下方向ばね定数	140N/mm	ゴム材質	天然ゴム
六角ナット、スプリングワッシャー各1個付			
構造が簡単で取付けも容易です。			
小形で比較的大きいばね定数が得られるので、大きい荷重を支持できます。			
取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.