



取付方法について



①添付の中央ツ
ピンネジで左
右3ヶ所ずつ
しっかりと止
めて下さい。



②左右それぞれ
カバーをカチ
ツとかぶせて
完成。

■合板や石膏ボードの場合

添付のタッピンネジなどで、必ずネジの利く壁に取り付けて下さい。

■タイルやコンクリート壁の場合

下図をご参照下さい。添付のPCプラグや市販のアンカーなどをご使用下さい。

専門店などに取付依頼することをおすすめします。

■添付のPCプラグをご使用になる場合のドリル径

GBC-19-15～GBC-32-50 … (緑色PCプラグ) …ドリル径7

GBC-32-60～GBC-32-100 … (青色PCプラグ) …ドリル径8

■いずれの場合も、確実に設置されているか、ゆるみがないかをよくご確認ください。


セーフティーバー (カバー付)

Grab Bar Cover type

材質：ステンレス SUS304 (mm)

品番	D	P	W	H	d	weight (g)	E A 品番
GBC-19-15		150				180	EA951EL-21
GBC-19-20		200				210	EA951EL-22
GBC-19-25		250				240	EA951EL-23
GBC-19-30	19	300	46	56	5	270	EA951EL-24
GBC-19-40		400				330	EA951EL-25
GBC-19-60		600				450	EA951EL-26

セット内容 本体(カバー付)…1本 ⊕タッピンネジ…6本 PCプラグ…6本



ドリルで適切な
下穴を開けます。

プラグを下穴へ
押し込みます。
固い場合はハン
マーで軽く叩い
てください。

セーフティーバー
をセットし、タッ
ピンネジをねじ込
みます。

ビスがプラグを
広げ、設置完了。

使用上の注意

- ぶら下がったり乗ったりしないでください。特にお子さまには充分ご注意ください。
- 手すり以外の用途に使用しないでください。
- ねじがゆるんでいないか、キズがついていないかなどの定期点検をしてください。
- ステンレスは錆びにくく表面が美しい材質ですが、100%錆びないという事ではありません。
- 鏡面仕上げですので、お手入れの際にスチールたわしなどを使用されますと、傷が付いて質感を損ないます。柔らかな布などをご使用ください。

マリン&バリアフリー

手軽で安心、多分野で使用可能!

マリン関係や、住環境など多くの分野で使用可能!
カバー付でスッキリとした外観なので美観を損ないません。
そしてステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品と
して使用できる等使い方はアイデア次第!



センスと機能を 更にアップ。

フライブリッジ・ガンネルに
設置可能!

ハードトップのサイドに設
置すれば、ハンドレールと
しても利用できます。

将来に対応した 安心アイテム。

玄関、浴室、トイレ、廊下、階段等に
設置。

安心かつ安全性に配慮した住環境
が得られます。

