

EA951CJ-1~153

シルバー丁番

【特長】

亜鉛メッキをした後、デュラポン下地塗料を焼付け、
その上にメラミン合成樹脂塗料を焼付け、
更にクリヤラッカーを焼付けて光沢を与えてあります。
(すべて高温焼付処理をします。)

鋼板は真ちゅう板よりも機械的強度がすぐれています。
その鋼板上に完全な防錆処理をしてありますので、
真ちゅう板に劣らない防錆力と鋼板製蝶番特有の
強度を併せ持っております。

浴室や便所に取りつけても変色したり錆びたりしません
ので、いつまでも機能と装飾の役目を果たします。

●材質…スチール(シルバーメラミン焼付)

●木ねじ付 … 穴数と同数



☆寸法図は、2ページ目をご参照下さい。


品番	サイズ mm													穴数	入数
	A	B	C	D	E	E1	F	F1	G	H	I	J	K		
EA951CJ-1	51	38	1.35	3.9	7.0	-	-	-	7.5	36	3.4	6.1	1.3	4	2枚
EA951CJ-2	64	42	1.45	4.6	8.0	-	5.7	-	7.0	25	3.4	6.4	1.4	6	
EA951CJ-3	76	49	1.5	5.0	9.0	-	6.5	-	9.0	29	4.2	7.4	1.5	6	
EA951CJ-4	89	56	1.7	5.3	10.5	-	7.85	-	10.5	34	5.2	8.8	1.7	6	
EA951CJ-5	102	70	1.8	5.9	14.0	8.55	11.05	5.6	9.0	28	5.6	9.4	1.8	8	
EA951CJ-6	127	80	2.0	6.3	16.0	10.5	12.85	7.35	11.0	35	7.6	11.9	2.1	8	
EA951CJ-7	153	100	2.3	6.3	22.0	12.0	18.85	8.85	12.0	43	7.6	12.3	2.3	8	
EA951CJ-51	51	38	1.35	3.9	7.0	-	-	-	7.5	36	3.4	6.1	1.3	4	10枚
EA951CJ-64	64	42	1.45	4.6	8.0	-	5.7	-	7.0	25	3.4	6.4	1.4	6	
EA951CJ-76	76	49	1.5	5.0	9.0	-	6.5	-	9.0	29	4.2	7.4	1.5	6	
EA951CJ-89	89	56	1.7	5.3	10.5	-	7.85	-	10.5	34	5.2	8.8	1.7	6	
EA951CJ-102	102	70	1.8	5.9	14.0	8.55	11.05	5.6	9.0	28	5.6	9.4	1.8	8	
EA951CJ-127	127	80	2.0	6.3	16.0	10.5	12.85	7.35	11.0	35	7.6	11.9	2.1	8	
EA951CJ-153	153	100	2.3	6.3	22.0	12.0	18.85	8.85	12.0	43	7.6	12.3	2.3	8	

廃番


D=ねじ穴径 …詳細は2ページ目の寸法図をご参照下さい。

(単位mm)


穴数=4



ネジ穴



穴数=6



穴数=8

