品番：EA949RH-147

品名：12x100mm ボールロックピン

販売価格	5,310円（税抜）／ 5,841円（税込）		
カタログ価格	5,310円（税抜）／5,841円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/12/16 08:56現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1260ページ		





	サイズ	軸部の外径 (" ')	軸部有効長さ (N)	最小二面の幅 (MM)
EA949R-101～105	BJ774-05	5	9～37	25
EA949R-111～116	BJ774-06	6	9～37	35
EA949R-121～128	BJ774-10	8	9～42	49
EA949R-131～138	BJ774-12	10	29～67	57
EA949R-146～147	BJ774-12	12	44～87	106
EA949R-151～154	BJ774-16	16	58～132	215

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BJ774-12100-SUS
ピン径	12mm	ピン長さ	100mm
ケーブル長	250mm	材質	シャンク:SUS630 (酸化被膜研磨仕上げ) ボール:SUS440C
質量	130g		

抜き差しのみのシンプルタイプ

ボールはスプリングによって作動します。

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。

ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合に適しています。

RoHS対応品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.