品番：EA949RM-101

品名：12x10.9mm/ M3 TPEダンパー(ｱｷｼｱﾙ)

販売価格	860円（税抜）／ 946円（税込）		
カタログ価格	860円（税抜）／946円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2025/08/10 12:44現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1284ページ		






仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TPGBA-A
直径	12mm	高さ	10.9mm
推奨取付ネジサイズ	M3	許容荷重	0.9kN
使用温度	-40～49℃	材質	TPEE (ポリエステル系熱可塑性エラストマー)
質量	2.5g		

高負荷用

短いストロークで大きな荷重を受けるアキシアル型

衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。

ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。

費用効率の高い性能を発揮します。

高負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。農業機器、ロボットなど、エネルギー吸収が必要なあらゆる場所に適しています。

RoHS対応品

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.