品番：EA949RM-107

品名：43x37.8mm/ M8 TPEダンパー(ｱｷｼｱﾙ)

販売価格	6,510円（税抜）／ 7,161円（税込）		
カタログ価格	6,510円（税抜）／7,161円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2025/08/11 13:34現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1284ページ		







仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TPGBA-6
直径	43mm	高さ	37.8mm
推奨取付ネジサイズ	M8	許容荷重	12.5kN
使用温度	-40～49℃	材質	TPEE (ポリエステル系熱可塑性エラストマー)
質量	40g		

高負荷用

短いストロークで大きな荷重を受けるアキシアル型

衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。

ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。

費用効率の高い性能を発揮します。

高負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。農業機器、ロボットなど、エネルギー吸収が必要なあらゆる場所に適しています。

RoHS対応品

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.