品番：EA949RM-116

品名：37x37.6mm/ M6 TPEダンパー(ｱｷｼｱﾙ)

販売価格	5,880円（税抜）／ 6,468円（税込）		
カタログ価格	5,880円（税抜）／6,468円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2025/12/16 21:32現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1284ページ		






仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TPGBA-105S
直径	37mm	高さ	37.6mm
推奨取付ネジサイズ	M6	許容荷重	3kN
使用温度	-40～49℃	材質	TPEE (ポリエステル系熱可塑性エラストマー)
質量	27g		

中負荷用

短いストロークで大きな荷重を受けるアキシアル型

衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。

ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。

費用効率の高い性能を発揮します。

中間負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。TPGBA（EA949RM-101～107）よりもやや低い負荷を要する包装機器、自動化機械などの用途に適しています。

RoHS対応品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.