

32～65型まで対応した壁面取り付け用ディスプレイ金具。



32型～65型対応ディスプレイ壁掛け金具

製品品番 CR-PLKG10 **NEW**

JANコード 4969887193426

EA954HC-371A

製品詳細

特長

壁面取り付け用ディスプレイ金具です。

取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400に対応しています。

チルト角度は±15°です。

32～65型程度までのディスプレイの設置が可能です。

※本製品の取り付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼ください。お客様による工事は一切行わないでください。

<工事業者様へ>

※取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。

※お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取り付け方法を決めて取付けてください。

※作業は必ず大人二人以上で行ってください。

※取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取り付けてください。

※取り付け不備や取り扱い不備による事故や損傷については、当社は責任を負いません。

仕様

サイズ	W476×D65.5×H423mm
重量	1.6kg
梱包 出荷形態	1個口/510×172×80mm・2.2kg ノックダウン組立式
材質	スチール（エポキシ樹脂粉体塗装）
付属品	ディスプレイ取り付けネジ（M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25）各4本ずつ、 スペーサー×4個（t=10mm） ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。
耐荷重	60kg
対応VESA	100×100～400×400mm スペーサー/t=10mm

対応機種

対応ディスプレイ	32～65型
----------	--------

対応テレビメーカー別一覧

パナソニック	三菱	ソニー	東芝	シャープ	ハイセンス
NEC	LG	IOデータ	DMM		

▶ TH-65EQ1J
▶ TH-65FZ1000
▶ TH-55FX600
▶ TH-55FZ950
▶ TH-49FX600
▶ TH-43EQ1J
▶ TH-43GX750

▶ TH-65FX780
▶ TH-65FZ950
▶ TH-55FX750
▶ TH-55GX850
▶ TH-49FX750
▶ TH-43FX500
▶ TH-43GX850

▶ TH-65FX780
▶ TH-65GX850
▶ TH-55FX800
▶ TH-50EQ1J
▶ TH-49GX750
▶ TH-43FX600
▶ TH-32G300

▶ TH-65FX800
▶ TH-55EQ1J
▶ TH-55FZ1000
▶ TH-49FX500
▶ TH-49GX850
▶ TH-43FX750