


Heavy-Duty TOOL WAGON series

SHUTER[®] pioneer of workspace solutions

お客様組立品

引出し5段 パートレー付

- 5段の引出しがフルスライドレールで開閉がスムーズ
- また、レバー式ロック仕様なので移動中に勝手に開く心配がありません
- 1つの鍵で全ての引出しをロックできるセントラルロックシステム



レバーを押し上げると
ロックが解除されます！

パートレー付



- 特大 × 2コ 250(W) × 170(D) × 45(H)mm
- 大 × 16コ 140(W) × 140(D) × 60(H)mm
- 中 × 6コ 140(W) × 70(D) × 60(H)mm
- 小 × 12コ 70(W) × 70(D) × 60(H)mm

ツールワゴン

品番 EA956FD-3

価格 153,600円（税抜）

- サイズ…ワゴン本体：1117(W) × 600(D) × 800(H)mm
- 引出し内寸…1～3段目：570(W) × 380(D) × 63(H)mm、4～5段目：570(W) × 380(D) × 182(H)mm
- 重量…89.4kg
- 耐荷重…400kg
- 材質…本体：スチール、キャスター：TPR樹脂
- 鍵2種 × 2本
- キャスター…Φ102mm
- 自在キャスター(ストップー付)×2、固定キャスター×2

大型商品です。

北海道・沖縄・離島への配送は別途運賃が必要です。
また、配送は車上渡しが基本となります。

※納期はエスコへお問い合わせください。



引出しと
ロッカーの鍵は別です



鍵付 ロッカータイプ収納

- 高さのあるロッカータイプで、スプレー缶など立てたまま収納可能！
- 鍵付なので移動中に開く心配がありません
- 高さ調整、取り外し可能な棚板付

ロッカーカー内寸…370(W) × 600(D) × 570(H)mm
棚板…355(W) × 550(D) × 20(H)mm

引出し5段 スタンダードタイプ

- 5段の引出しがフルスライドレールで開閉がスムーズ
- 1つの鍵で全ての引出しをロックできるセントラルロックシステム



ツールワゴン

品番 EA956FD-1A

価格 95,200円（税抜）

- サイズ…ワゴン本体：570(W) × 345(D) × 779(H)mm
- 引出し内寸…1～3段目：479(W) × 293(D) × 64(H)mm、4～5段目：479(W) × 293(D) × 138(H)mm
- 重量…31.3kg
- 耐荷重…200kg(各引出し：35kg)
- 材質…本体：スチール、キャスター：ゴム
- 自在キャスター(ストップー付)×2、固定キャスター×2
- 鍵2本付
- 天板用滑り止めマット付
- 人間工学に基づいた楕円形ハンドル

SHUTER Heavy-Duty
TOOL WAGON series Clipboard

サイドパネルがパンチングボード仕様のツールワゴンシリーズ
ピッチ間隔は35mmでフックやホルダーが取付可能！さらに使いやすくなりました



お客様組立品



ワゴン両面
引出しタイプ

- ・ワゴン両面に引出しタイプの
パーティートレーがセットされて
います

ツールワゴン

品番 EA956F-4

価格 78,300円 (税抜)

- ・サイズ…ワゴン本体：850(W)×550(D)×808(H)mm
- ・材質…本体：スチール、キャスター：ポリプロピレン
- ・自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2
- ・重量…39.4kg
- ・耐荷重…200kg
- ・キャスター…Φ102mm



- ・サイドパネルはクリップボード仕様で
カスタマイズ可能（フック・ホルダー類別売）
- 写真はイメージです。
フックやホルダー、その他工具は商品に付属していません。



引出しパーティートレー付

- ・パーティートレー×16コ
150(W)×201(D)×75(H)mm
- ・仕切り板×16枚
140(W)×60(H)mm



お客様組立品



ツールワゴン

品番 EA956F-2B

価格 53,100円 (税抜)

- ・サイズ…ワゴン本体：873(W)×500(D)×880(H)mm
- ・重量…26.6kg
- ・耐荷重…全体200kg(各段：100kg)
- ・材質…本体：スチール、キャスター：ポリプロピレン、TPR樹脂
- ・サイドパネル用トレー付
- ・キャスター…Φ102mm
- ・自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2

お客様組立品



引出し3段
パーティートレー付

- ・3段の引出しがフルスライド
レールで開閉がスムーズ
- ・1つの鍵で全ての引出しをロ
ックできるセントラルロック
システム



パーティートレー付

- ・大 ×20コ
350(W)×350(D)×60(H)mm
- ・中 ×4コ
140(W)×70(D)×60(H)mm
- ・小 ×8コ
70(W)×70(D)×60(H)mm

ツールワゴン

品番 EA956F-3B

価格 96,300円 (税抜)

- ・サイズ…ワゴン本体：873(W)×500(D)×808(H)mm
- ・引出し内寸：560(W)×430(D)×65(H)mm
- ・重量…36kg
- ・耐荷重…全体200kg(各段：100kg、各引出し：30kg)
- ・材質…本体：スチール、キャスター：ポリプロピレン、TPR樹脂
- ・鍵付
- ・サイドパネル用トレー付
- ・キャスター…Φ102mm
- ・自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2

ツールワゴン

品番 EA956F-3B

価格 96,300円 (税抜)

- ・サイズ…ワゴン本体：873(W)×500(D)×808(H)mm
- ・引出し内寸：560(W)×430(D)×65(H)mm
- ・重量…36kg
- ・耐荷重…全体200kg(各段：100kg、各引出し：30kg)
- ・材質…本体：スチール、キャスター：ポリプロピレン、TPR樹脂
- ・鍵付
- ・サイドパネル用トレー付
- ・キャスター…Φ102mm
- ・自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号
TEL: 06-6532-6226 FAX: 06-6541-0929
[https://www.esco-net.com/](http://www.esco-net.com/) MAIL: esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式
X / YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ!

