SEKISUI

新発売

工場・作業所の屋内作業用

※消費者の方、ご家庭では使用しないでください。

ダンボールの戻りグセにお困りですか？

包装機と組み合わせてお使いください

WORK JOY™

ワークジョイ ケース詰め用台車

底フラップホルダー

挟んで固定するだけ！
中身を詰めて、
そのまま包装機へ！

作業効率アップ！

両手でケース詰め作業ができます！



※使用イメージ

指はさみ防止
バンパー

安全設計

移動に便利！
キャスター付き

工場・作業所の屋内作業用　消費者の方、ご家庭では使用しないでください。

包装機と組み合わせてご使用頂くと効率アップ!

ケース詰め作業や作業時の移動にピッタリ

品番 EA956CH-11　高さ固定タイプ



品番 EA956CH-12　高さ調整タイプ



作業に応じて側面にも取り付け可能



天板保護用プラベニハード



指はさみ防止 安全設計

4輪ストッパー付 安全設計

お客様組立品
（必要工具同梱）

品番	EA956CH-11（高さ固定タイプ）
寸法	D600×W450×H700mm （高さ+約5mm／+約10mm可）
本体重量	約11.5kg
材質	スチール製粉体塗装青色
耐荷重	40kg（天板面全体の均等静止荷重） 注）作業時の天板面の均等荷重は20kgです。
キャスター	4輪ストッパー付キャスター
天板面	天板保護のため当社プラベニハードを貼り付け
バンパー	指はさみ防止用（高さ25mm）
梱包仕様	梱包重量：約12.5kg　梱包サイズ：610×460×140mm

品番	EA956CH-12（高さ調整タイプ）
寸法	D600×W450×H620～770mm （上記範囲で高さを約10mm刻みで調整可）
本体重量	約12.8kg
材質	スチール製粉体塗装青色
耐荷重	40kg（天板面全体の均等静止荷重） 注）作業時の天板面の均等荷重は20kgです。
キャスター	4輪ストッパー付キャスター
天板面	天板保護のため当社プラベニハードを貼り付け
バンパー	指はさみ防止用（高さ25mm）
梱包仕様	梱包重量：約13.8kg　梱包サイズ：610×460×140mm

⚠ 使用上の注意　ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ●使用前点検を必ず行い、ネジ•ボルト•ナット等の緩みが無い事、ストッパーには適正な制動力があることを確認してください。
- ●亀裂、段差の無い、平滑な屋内床で使用してください（屋外使用不可）
- ●耐荷重を超える使用はしないでください。
- ●耐荷重以下でも衝撃荷重は掛けないでください。
- ●天板に偏った荷重はかけないでください。（転倒の可能性があります）
- ●静止作業時、使用しない際はストッパーを確実にかけてください。
- ●人や動物は絶対に乗ったり、乗せたりしないでください。
- ●危険物（壊れ物や薬品など）には使用しないでください。

包装機と組み合わせてお使いください

関連製品

WORK JOY 対応機種の一例

ワークメイト31E


ワークメイト41E

積水マテリアルソリューションズから

包装機のご提案

WORK JOYと一緒にご使用いただくと効率アップ！
担当営業にお気軽にご相談ください。

積水マテリアルソリューションズ株式会社　http://www.sekisui-ms.co.jp
商品開発部
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-3-6 PMO新日本橋5階　03-6744-5753

●製品仕様、梱包仕様、色、および価格は予告なく変更することがあります。また、予告なく発売中止することがありますので、ご了承ください。
●印刷のため、色調は実物と異なることがあります。
●当リーフレットからの無断転載はかたくお断りします。

2018. 3. 1000 HB