


Heavy-Duty TOOL WAGON series

SHUTER ツールワゴン

planner of workspace solutions

お客様組立品



引出し5段 パートレー付

- 5段の引出しはフルスライドレールで開閉がスムーズ
また、レバー式ロック仕様なので移動中に勝手に開く
心配がありません
- 1つの鍵で全ての引出しをロックできるセントラル
ロックシステム



レバーを押し上げると
ロックが解除されます！



パートレー付



- 特大×2コ 250(W)×170(D)×45(H)mm
- 大×16コ 140(W)×140(D)×60(H)mm
- 中×6コ 140(W)×70(D)×60(H)mm
- 小×12コ 70(W)×70(D)×60(H)mm

ツールワゴン

品番 EA956FD-3

価格 144,000円 (税抜)

- サイズ…ワゴン本体：1117(W)×600(D)×800(H)mm
- 引出し内寸…1～3段目：570(W)×380(D)×63(H)mm、4～5段目：570(W)×380(D)×182(H)mm
- 重量…89.4kg ●耐荷重…400kg ●材質…本体：スチール、キャスター：TPR樹脂 ●鍵2種×2本
- キャスター…φ102mm ●自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2

★チャーター便の為、通常納期+2～3日となる場合がございます。
また、車上渡しが基本となっております。あらかじめご了承ください。

引出しと
ロッカーの鍵は別です



鍵付 ロッカータイプ収納



- 高さのあるロッカータイプで、ス
レー缶など立てたまま収納可能！
- 鍵付なので移動中に開く心配が
ありません
- 高さ調整、取り外し可能な棚板付

ロッカー内寸…370(W)×600(D)×570(H)mm
棚板…355(W)×550(D)×20(H)mm

引出し5段 スタンダードタイプ

- 5段の引出しはフルスライドレールで開閉が
スムーズ
- 1つの鍵で全ての引出しをロックできる
セントラルロックシステム



ツールワゴン

品番 EA956FD-1A

価格 85,400円 (税抜)

- サイズ…ワゴン本体：570(W)×345(D)×779(H)mm
- 引出し内寸…1～3段目：479(W)×293(D)×64(H)mm、4～5段目：479(W)×293(D)×138(H)mm
- 重量…31.3kg ●耐荷重…200kg(各引出し：35kg) ●材質…本体：スチール、キャスター：ゴム
- 自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2 ●鍵2本付
- 天板用滑り止めマット付 ●人間工学に基づいた楕円形ハンドル



SHUTER[®] Heavy-Duty TOOL WAGON series Clipboard

レイアウト
自由自在!

サイドパネルがパンチングボード仕様のツールワゴンシリーズ
ピッチ間隔は35mmでフックやホルダーが取付可能! さらに使いやすくなりました



・サイドパネルはクリップボード仕様で
カスタマイズ可能 (フック・ホルダー類別売)
写真はイメージです。
フックやホルダー、その他工具は商品に付属していません。

お客様組立品



ワゴン両面 引出しタイプ

・ワゴン両面に引出しタイプの
パーツトレイがセットされて
います



ツールワゴン

品番 EA956F-4

価格 73,400円 (税抜)

- サイズ…ワゴン本体: 850(W)×550(D)×808(H)mm ●重量…39.4kg ●耐荷重…200kg
- 材質…本体: スチール、キャスター: ポリプロピレン ●キャスター…Φ102mm
- 自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2



引出しパーツトレイ付

- パーツトレイ×16コ
150(W)×201(D)×75(H)mm
- 仕切り板×16枚
140(W)×60(H)mm



お客様組立品



ツールワゴン

品番 EA956F-2B

価格 49,800円 (税抜)

- サイズ…ワゴン本体: 873(W)×500(D)×808(H)mm
- 重量…26.6kg ●耐荷重…全体200kg(各段: 100kg)
- 材質…本体: スチール、キャスター: ポリプロピレン、TPR 樹脂
- サイドパネル用トレー付
- キャスター…Φ102mm
- 自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2

お客様組立品




ツールワゴン

品番 EA956F-3B


価格 90,300円 (税抜)

- サイズ…ワゴン本体: 873(W)×500(D)×808(H)mm
引出し内寸: 560(W)×430(D)×65(H)mm
- 重量…36kg ●耐荷重…全体200kg(各段: 100kg、各引出し: 30kg)
- 材質…本体: スチール、キャスター: ポリプロピレン、TPR 樹脂
- 鍵付 ●サイドパネル用トレー付
- キャスター…Φ102mm ●自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2



引出し3段 パーツトレイ付

- 3段の引出しはフルスライド
レールで開閉がスムーズ
- 1つの鍵で全ての引出しをロ
ックできるセントラルロック
システム



パーツトレイ付

- 大×20コ
350(W)×350(D)×60(H)mm
- 中×4コ
140(W)×70(D)×60(H)mm
- 小×8コ
70(W)×70(D)×60(H)mm



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号
TEL: 06-6532-6226 FAX: 06-6541-0929
https://www.esco-net.com/ MAIL: esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式
Twitter/YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ!

