# 品番：EA952CA-111

# 品名：1220x655mm ポリカ波板(ｸﾘｱｰ/10枚)




| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 12,500円（税抜）／ 13,750円（税込） | | |
| カタログ価格 | 12,500円（税抜）／13,750円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：1　（2025/12/16 20:11現在） | | |
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 1475ページ | | |









ポリカーボネート製波板の薄型・軽量タイプです。

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | アイリスオーヤマ（IRIS OHYAMA） | 型番 | NIPC-405 |
| サイズ(mm) | 1220×655 | カラー | クリア |
| 入数(枚) | 10 | 板厚 | 約0.5mm |
| 材質 | ポリカーボネート | 重量（1枚あたり） | 約580g |
| 耐熱温度 | 134～140℃まで | | |
| 合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。 | | | |
| 薄型・軽量タイプ | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.