

メタルラック用棚板

	サイズ(mm)	耐荷重	重 量	対応商品
EA976AJ-26	910X910X40	250kg	6.25kg	EA976AJ-1～4
EA976AJ-27	1200X910X40	125kg	8.0kg	EA976AJ-6～9
EA976AJ-28	1500X910X40	100kg	9.3kg	EA976AJ-11～14

* 耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。

○ 特 長

- ・メタルラック(ポール径φ25mm)専用別売棚板
- ・棚板を追加される場合は、メタルラックと同じサイズのものをお買い求めください。
サイズの違う棚板は取付けができません。
- ・別売棚板を使ってラックを組立てる場合、同サイズの棚板が最低2枚と同サイズのポールが4本必要です。

○ セット内容

棚板・・・1枚
固定部品・・・4個

○ 材 質...棚板:スチール(クロームメッキ仕上げ)

固定部品:ABS樹脂


サイズ:上辺・・・約29mm、下辺・・・約30mm、長さ・・・44mm

重量:9g/1個




○ 棚板の固定方法

棚の取付位置を決めます。




棚にのせる物の大きさに合わせ、棚の取付け位置を決めます。取付け位置にマーカーなどで印をつけておくことで作業しやすくなります。ポール上・下の確認はアジャスター側が下方向になります。

ポールに固定部品を取付けます。




最下段の棚から組み立てますので、棚の取付け位置最下段に、固定部品を図のようにセットします。このときボールの溝に固定部品内側の凸がピッタリ合うようにセットします。固定部品は幅が広いほうを下にセットして下さい。

底になる棚を取付けます。



棚を横にして、四すみの差し込み穴にボールの固定部品まで差し込みます。棚には必ずボール上部から差し込みます。

2段目以降の棚を取付けます。



棚を立てて、**2**と同様にボールに固定部品をセットし棚を固定部品取り付け位置まで下げて固定します。以下同じ手順で棚を増やします。

⚠ 注意 棚は重いので十分注意してお取り扱い下さい。

固定する



すべて組み終わったら、棚の四すみを対角同士交互にソフトハンマー(プラスチック、木製)で軽くたたいてしっかり固定して下さい。

調整方法



床が水平でない場合は、ボール下部のアジャスターを回してガタツキがないように調整して下さい。

最後にゆがみやねじれがないか確認します。

○組立上の注意

- ・部品等は正確に取り付けてください。
- ・組立は床などに創が付かないように、アテ布やカーペットを敷いて行ってください。
- ・固定部品は必ず4セット同じ高さにセットして下さい。
- ・棚板が重いので、足などに落とさないよう、腰を痛めたりすることないように注意して組立ててください。

○お手入れ方法

汚れを落とす際は、薄めた住宅・家具用合成洗剤で拭いた後、布などで洗剤分をふき取ってください。アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉などは使用しないでください。