



1トンタイプの大型PPクロスコンテナ。

△ 内容量は1000kg 以下でご使用ください。
 △ KS-6-0.8 は 800kg 以下でご使用ください。

分類コード 091Z5

環境・
産廃資材

緑化・
街路資材

河川・
法面資材

ワイロープ
繊維ロープ
ロープ付属品

吊り具

シャックル

ターン
バックル

ねじ

物流荷役機器

チェーン

基礎用部材

型枠部材

仮設足場
部材

鉄骨部材

溶接・
塗装資材

現場用品

ネット・
シート類

建築金物

木造
住宅用
金物

保安用品

船舶・
艦装品

ラッシング
資材

港湾土木
資材

機械・
工具類

ステンレス
製品

CAD

電設資材

コンテナバッグ(角型)


KS-6-BP (角型基本形)

“ひらいてボン+PLUS”

■特長

- ①底ベルトが十字縫製なので強力。
- ②反転ベルト付きなので反転排出が楽。
- ③角形なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納がしやすい。

●自立形もあります。



- 土
- 廃
- セ
- 飼
- 農
- 化
- 般

EA981WM-61B

規格サイズコード	梱包数	重量(kg)	価格(円)/枚
KS6BP	10	2.2	

■用途と主なかさ比重

■単位(t/m³)


用途	土	廃	セ	飼	農	化	般						
	土木	産業廃棄物	セメント	飼料・肥料	農業	化学	一般用						
品名	砂	砂利・石	破碎 プラスチック	焼却灰	セメント	石膏	肥料	配合飼料	もみ	小麦	PP	カーボン	野菜くず
かさ比重	1.2	1.6	0.5	0.6	1.2	1.0	0.7	0.5	0.7	0.7	0.6	1.0	0.8

KS-6-0.8 (0.8m³, 0.8t)

●ひらいてボン仕様ではありません。

- 土
- 廃
- 般

- 0.8t 用
- ふたなし




規格サイズコード	梱包数	重量(kg)	価格(円)/枚
KS608	10	1.5	

KS-6-QLP

“ひらいてボン+PLUS”

- 土
- 廃
- セ
- 飼
- 農
- 化
- 般

- 4点吊り
- 反転ベルトなし



規格サイズコード	梱包数	重量(kg)	価格(円)/枚
KS6QLP	10	2.0	

⚠ 取扱いの注意

- 内容量は袋に定められた使用荷重以下でご使用ください。
- 吊り上げ作業時はバッグの下に入らないようにしてください。
- 吊り上げ中にゆすったりしないでください。また降ろす時は急激に降ろさずゆっくり着地するようにしてください。
- 片吊りにならぬよう、フックに均等にかかけ水平に吊り上げるようにしてください。
- フックは角がないものを使用し、クレーンやフォーク等鋭利な部分はプロテクターをあててください。
- 液体、高温のものは入れないでください。
- 火気に近づけないようにしてください。
- 野外で保管する場合は直射日光が当たらないようカバーを掛けてください(特に夏場の炎天等の環境下では製品の消耗が早まります。このような条件では使用の目安は1~2カ月としてください)。

- ワンウェイ(1回限り)の使用