品番：EA954HC-328

品名：1000x260x242mm モニタースタンド(ｸﾗﾝﾌﾟ式)

販売価格	10,400円（税抜）／ 11,440円（税込）		
カタログ価格	10,400円（税抜）／11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫：5　（2025/08/03 09:40現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2013ページ		

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MR-LC306BK
カラー	ブラック	クランプ、デスク下部の金具の奥行き	内寸/60mm
サイズ	W1000×D260×H242mm	材質	天板/木製（パーティクルボード）+メラミン化粧板 フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
重量	4.2kg	出荷形態	ノックダウン組立式
総耐荷重	10kg	クランプサイズ	30mmまで
天板上からの高さ	130mm		

液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。

ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。

クランプ式の固定なので昇降デスクなどの動作がある物にも安心して取付けできます。

前面にフレームがないのでより空間を広く使うことができます。

クランプ位置は5cm間隔で2ケ所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整ができます。

W1000mmでディアルモニターの設置にも最適です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.