品番：EA956KG-1

品名：450x450x738mm 天板付ﾂｰﾙﾜｺﾞﾝ

販売価格	25,500円（税抜）／ 28,050円（税込）		
カタログ価格	25,500円（税抜）／28,050円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/11/22 08:19現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1659ページ		





この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	山金工業	型番	HTC-4545W
※注意※	【お客様組立品】	段数	3
サイズ	450(W)×450(D)×738(H)mm(天板部)	棚板サイズ	400(W)×400(D)mm
耐荷重	50kg/台(均等荷重※自重含む)	色	シルキーホワイト(粉体塗装)
キャスター	50φエラストマーキャスター (自在ストッパー付2個、自在2個)	キャスターねじ径	M12×P1.25
材質	脚部:スチール 天板:低圧メラミン	重量	9.7kg
必要工具	(+)#3ドライバー 10㎜スパナ		

作業用・移動用として自由なレイアウトでお使いいただける、天板付きワゴン
オフィスや工場、倉庫での梱包、検品、組立作業に
全高740mmのワークテーブルの補助テーブルに最適です。
天板表面は凹凸により摩擦係数が小さく、照明の反射も抑えられています。 表面硬度は7Hと一般的な作業としては充分です。

キャスターは床面を汚しにくいエラストマーキャスターを採用
棚板は皿形、フラット型どちら向きにも組立可能です。
グリーン購入法適合品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.