

2024年 ESTO  
特選  
商品

# 多目的伸縮荷締バンド

フックや結び目無しで  
素早くしっかり固定！



ベルト長 3m 厚み 2.5mm

品番 EA982BW-1

価格 1,590円 (税抜)

●使用荷重 2重巻き:約72kg、3重巻き:約151kg、4重巻き:約263kg

ベルト長 6m 厚み 3.0mm

品番 EA982BW-11

価格 2,230円 (税抜)

●使用荷重 2重巻き:約124kg、3重巻き:約254kg、4重巻き:約328kg

(共通仕様)  
●ベルト幅…40mm ●材質…ゴム ●色…黒

## POINT

### あらゆるモノに

巻き付けるだけのシンプルな使い方なので  
形や場所を選びません。留め具やフックなしでも  
ガッチリホールドし、巻けば巻くほど強くなります。

### あらゆる場面に

濡れた状態や極端な温度環境にも対応。  
水や埃に強く、野外作業・建設現場・輸送・  
水中・災害時などでも活躍します。

### 作業効率化

巻き付けて締め付けるだけなので作業性抜群！  
作業時間の短縮にも役立ちます。

### 繰り返し使える

強力に締め付けるのに、ほとくのは簡単！  
汚れても洗うことができ、繰り返し使えます。

## How to use



対象物にしっかり巻き付けます  
(カットも可能)



少なくとも3回は  
巻き付けることを推奨します



バンドの端を押し込み、  
引っ張って完成！

## 様々なシチュエーションで

「使えます!!」

check!

詳しくは  
動画を  
ご覧ください!



### 長尺物の結束に

まとめにくい単管パイプも  
巻くだけでしっかり固定でき  
抜け落ちる心配もありません。



くるくるっと  
巻いて



どやさっ!

### 緊急時の止水テープ代わりに



くるくる



しっかりキープ!

実際の商品は黒色です

### 荷物の固定に



ロープやベルトに比べ、  
ゆるみにくい!

### 運搬時の荷崩れ防止に

サイズの違う荷物も簡単&強固に  
まとめられます。



大きな荷物も  
自由自在!



ESTO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号

TEL:06-6532-6226 FAX:06-6541-0929

https://www.esco-net.com/ MAIL:esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式

Twitter/YouTube

フォロー・チャンネル登録はコチラ!



※表示価格の有効期限は2024年12月末日(予定)となります。

生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により廃番とさせていただきます。

#SP24-385