


(耐震ベース)

品番	サイズ	1パック	耐荷重(1枚あたり)
EA979D-15	20X20X5mm	16枚入	4kg
EA979D-16	30X30X5mm	4枚入	10kg
EA979D-17	40X40X5mm	4枚入	16kg
EA979D-18	50X50X5mm	4枚入	25kg
EA979D-19	100X100X5mm	1枚入	100kg

○ 材質 ウレタンエラストマー

● 取付け方法

- ・ご使用前に、設置場所や設置物底面のゴミ、ホコリ、水、油などをきれいに取り除いて下さい。設置面が汚れていますと性能が低下することがあります。
- ・本製品を設置面底面に対角線上に貼り、設置場所にセットし、密着させるために上から強く押さえます。
- ・設置後は2時間程度動かさないで下さい。




※保護フィルムは必ずはがして設置して下さい。

● 取外し方法

- ・本製品は粘着力が強力ですが、設置物と本製品の間に空気が入るとはがれやすくなります。粘着テープをはがすように端からゆっくりとはがしてください。  
(設置物をゆっくりひねったり、かたいヘラなどのような物を設置面と本製品の間にに入れるとはがれやすくなります。)

※急激にはがすと設置面が破損する恐れがあります。



適用例

●花瓶 ●美術品 ●パソコン ●中型家電製品(ステレオ)など

安全基準目安	サイズ	テレビ(薄型)	テレビ(モニター)	家電品	家具類	パソコン
	20mm角/16枚	1枚4kgを目安とし、組合せて使用して下さい。				
	30mm角/4枚	~20インチ	~14インチ	中 型	~40kg	中 型
	40mm角/4枚	~32インチ	~25インチ	大 型	~64kg	大 型
	50mm角/4枚	~45インチ	~32インチ	大 型	~100kg	—

※100mm角の場合は上記安全基準目安を参考にしてカットし、使用して下さい。

⚠ 設置・使用上の注意

本パッケージを開封する際は手を切らないようにご注意下さい。

- 底面が平らでないものには、使用しないで下さい。●本製品で物を吊り下げないで下さい。
- テフロン加工など撥水性の物には使用できません。●本製品は食べられません。
- 経年変化により変色する場合がありますが、基本性能には問題ありません。
- 設置面は、マット全面に荷重がかかるように使用して下さい。
- 温度(50℃以上)湿度(60%以上)の環境では耐用年数が短くなる場合がありますのでご注意下さい。

本製品は、地震の被害を最小限におさえる商品です。本製品使用により発生した破損事故や、地震による損害に対して責任を負うものではありません。