

# Reelex

自動巻

バリアリール  
カタログ

Barrier Reel Catalog

特許出願済

## Magnet Type

マグネットタイプ

自動巻

強力  
マグネット  
付

コンパクト

軽い

屋外  
防雨型

シート  
交換可能

ECO



## Cone Type

コーンタイプ

自動巻

コーン  
アタッチメント  
付き

コンパクト

視認  
しやすい

屋外  
防雨型

シート  
交換可能

ECO




## マグネット タイプ

Magnet Type

### 特長

- ・シートの収納は便利な自動巻き
- ・強力マグネット付なので鉄部に簡単取付可能
- ・コンパクトで持ち運びに便利
- ・シートの張り出しは最長5m
- ・シートは繰返し使用可能



最長ストローク5m

ステンレス  
ばね内蔵

本体質量  
310g

屋外  
防雨型

セーフティー  
ロック付き

強力ネオジム磁石

シート張り出し時に誤ってシートから手を離してしまってもシートの巻き取りは途中で止まり安全です。  
※約1m以上引き出した時に機能します。

■寸法図



Magnet Type

Reelex

Reelex

Reelex

## コーン タイプ

Cone Type

### 特長

- ・専用アタッチメント付なのでコーンへの着脱が簡単
- ・シートの収納は便利な自動巻き
- ・コンパクトで持ち運びに便利
- ・シートの張り出しは最長5m
- ・シートは繰返し使用可能



屋外  
防雨型

本体質量  
300g

ステンレス  
ばね内蔵

コーンアタッチメント  
2個付属

アタッチメント 質量35g

セーフティーロック付き

コーンへの取り付けは、専用アタッチメントが付属された  
バリアリールコーンタイプがオススメです。

■寸法図



Cone Type

## ■設置例

### 設備の点検・メンテナンス時の立入禁止に

(写真は機械式駐車場のメンテナンス時の立入規制)



### ケガをする恐れのある資材置場への立入規制に



## バリアリールマグネットタイプ 仕様一覧表

101  
102  
103

| 型式       | 品番        | 標準小売価格     | 仕様・材質                                                                                                                  | 質量        | シート表示 | 交換用シート    |            | 生産国 |
|----------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|------------|-----|
|          |           |            |                                                                                                                        |           |       | 品番        | 標準小売価格     |     |
| BRS-605A | 139-A0001 | 6,330円(税抜) | ・シート厚さ: 0.2mm<br>・シート幅: 60mm<br>・シート最長ストローク: 5m<br>・シート: 塩化ビニール<br>・ケース、ホルダー: ABS 樹脂<br>・ブラケット: 鉄<br>・マグネット付き (ネオジム磁石) | 約<br>310g |       | 3M3-A0002 | 2,600円(税抜) | 日本  |
| BRS-605B | 139-A0002 |            |                                                                                                                        |           |       | 3M3-A0003 |            |     |
| BRS-605C | 139-A0003 |            |                                                                                                                        |           |       | 3M3-A0004 |            |     |
| BRS-605D | 139-A0013 |            |                                                                                                                        |           |       | 3M3-A0007 |            |     |
| BRS-605E | 139-A0014 |            |                                                                                                                        |           |       | 3M3-A0008 |            |     |
| BRS-605G | 139-A0016 |            |                                                                                                                        |           |       | 3M3-A0010 |            |     |
| BRS-605H | 139-A0017 | 5,980円(税抜) |                                                                                                                        |           |       | 3M3-A0011 | 2,400円(税抜) |     |
| BRS-605J | 139-A0018 |            |                                                                                                                        |           |       | 3M3-A0012 |            |     |

(注 1) 交換用シートにはマグネットは付属していません。バリアリールマグネットタイプでは交換前のシートからマグネットを取ってお使いください。

(注 2) 当社指定のシート以外の市販テープ、シート等に交換しますと故障及びケガの原因となりますので絶対にしないでください。

(注 3) 切断したシートの交換は当社にて修理対応になります。



バリアリールコーンタイプは **セット型式** でお買い求めください。

| セット型式            | バリアリール1個(マグネット無し)                   |  | コーンアタッチメント <b>2個</b> |
|------------------|-------------------------------------|--|----------------------|
| <b>BRS-605AS</b> | <b>BRS-605AN</b><br>黄/黒             |  | <b>BRS-AT2</b><br>   |
| <b>BRS-605BS</b> | <b>BRS-605BN</b><br>黄/黒 + 危険立入禁止    |  |                      |
| <b>BRS-605CS</b> | <b>BRS-605CN</b><br>黄/黒 + 関係者以外立入禁止 |  |                      |

(注 1) BRS-605AN、605BN、605CN の単品販売はしていません。

(注 2) コーンアタッチメントは、型式 BRS-AT1 (1個入り) で別売りしています。

## バリアリールコーンタイプ 仕様一覧表

| 型式               | 品番        | 標準小売価格     | 仕様・材質                                                                                                                          | 質量                             | シート表示 | 交換用シート    |            | 生産国 |
|------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|------------|-----|
|                  |           |            |                                                                                                                                |                                |       | 品番        | 標準小売価格     |     |
| <b>BRS-605AS</b> | 139-A0007 | 6,990円(税抜) | ・シート厚さ: 0.2mm<br>・シート幅: 60mm<br>・シート最長ストローク: 5m<br>・シート: 塩化ビニール<br>・ケース、ホルダー: ABS樹脂<br>・ブラケット: 鉄<br>・コーンアタッチメント2個付き: PP+エラストマー | 本体<br>約 300g<br>アタッチメント<br>35g |       | 3M3-A0002 | 2,600円(税抜) | 日本  |
| <b>BRS-605BS</b> | 139-A0008 |            |                                                                                                                                |                                |       | 3M3-A0003 |            |     |
| <b>BRS-605CS</b> | 139-A0009 |            |                                                                                                                                |                                |       | 3M3-A0004 |            |     |

(注 1) バリアリールコーンタイプにはマグネットは付いておりません。

(注 2) バリアリールコーンタイプに付属のコーンアタッチメントには、マグネット用プレートは付いておりません。