

現場を守る 安全棒シリーズ



DOGYU

ここがPOINT!
差込可能で
吊荷が安定!

クレーン作業は危険な場面がたくさん!!

パイプ柄安全棒

まずは手で触れない!
作業の安全を重視する方に
使いやすいショートタイプ

Point!

- 強度のあるパイプ柄仕様。
- ヘッド部は引っ掛けやすいワイドタイプ

チェーン・ベルト通し穴
(W17×H105mm)

カラビナ
対応穴

ワイドタイプ
ヘッド

使用イメージ動画
YouTube



NEW!!

▲PA-400L

NEW!!

▲PA-480L

	サイズ	商品番号	全長(約)	フック巾(約)	全重量(約)	JANコード
●	PA-400L	03857	405mm	73mm	465g	4962819038574
●	PA-480L	03858	485mm	73mm	520g	4962819038581

玉掛け用安全棒

より安全に対象物との距離を確保したい方

Point!

- 伸縮シャフトにより携行可能。
- 従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトかつ軽量。
- リング形状によりカラビナ工具差しで携帯可能。
- ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤーロープの押し止め・引きが可能。

使用イメージ動画
YouTube



カラビナ対応穴
※全サイズ共通



NEW!!

SBLTシリーズの特長

ヘッド部はヒツ付き仕様と1段目のシャフトが太くなった事で強度が上がりました!



Nタイプは
高い場所に
引っ掛けたい
時に便利!

Wタイプ
NEW!!

Nタイプ
NEW!!

▲BLT-700S ▲BLT-700M ▲BLT-1000S ▲BLT-1000M ▲BLT-1500S ▲BLT-1500M

▲SBLT-1000W

▲SBLT-1000N

	サイズ	商品番号	収納～最長(約)	フック巾(約)	全重量(約)	JANコード
●	BLT-700S	03826	290～ 730mm	33mm	160g	4962819038260
●	BLT-700M	03827	290～ 730mm	54mm	170g	4962819038277
●	BLT-1000S	03828	360～1250mm	33mm	190g	4962819038284
●	BLT-1000M	03829	360～1250mm	54mm	200g	4962819038291
●	BLT-1500S	03840	480～1500mm	33mm	220g	4962819038406
●	BLT-1500M	03841	480～1500mm	54mm	230g	4962819038413
●	SBLT-1000N	03859	440～1030mm	53mm	275g	4962819038598
●	SBLT-1000W	03860	435～1025mm	54・33mm	245g	4962819038604

併せてオススメ!!

玉掛け用安全棒を
腰に吊り下げるための必需品!!

ツールフック

着脱しやすく落下しにくい新型カラビナ採用



▲F-53 ▲FM-53

サイズ	商品番号	カラビナサイズ	全重量(約)	JANコード
F-53	04520	軸径8mm/120×80mm	165g	4962819045206
FM-53	04523	軸径8mm/120×80mm	160g	4962819045237

DOGYU

発売元 土牛産業株式会社
製造元 井本及物株式会社

本社 兵庫県三木市別所町巴38番地 TEL 0794-82-0880(代)

※仕様・価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※本カタログに掲載されている文章、写真、イラストの無断転載、複写、引用等はお断りします。
※価格は、税抜価格(税込価格)で表示しております。
※税込価格は、原則として小数点以下を切り捨てとして計算しております。

2309

DOGYU 公式HP、SNSより最新・製品情報を今すぐチェック

DOGYU

YouTube

FACEBOOK

Instagram

