品番：EA966CJ-6

品名：6mm ユニバーサルダブルジョイント

販売価格	5,560円（税抜）／ 6,116円（税込）		
カタログ価格	5,560円（税抜）／6,116円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/15 05:09現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1269ページ		



仕様

メーカー	サンユーテック	型番	KD-6
用途	各種自動機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械	許容トルク	7.8N･m
最大トルク	11.0N･m	許容回転数	1600rpm
許容曲角	50°	内径	6mm
全長	55mm	芯間	22mm
材質	本体：S45C ピン：SCM415		
コンパクト設計のダブル機能タイプ			
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.