# 品番：EA966DG-10A

# 品名：M10xP1.5 ﾛｯﾄﾞｴﾝﾄﾞ(無給油式/雄ﾈｼﾞ/左ﾈｼﾞ)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1,420円（税抜）／ 1,562円（税込） | | |
| カタログ価格 | 1,420円（税抜）／1,562円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：1　（2025/12/16 07:12現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1270ページ | | |



**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 許容傾斜角 | 12度 | 無負荷回転トルク | 最大0.06N･m |
| ラジアルすきま | 最大0.05mm | 限界荷重 | ラジアル荷重:10.29KN<br>アキシャル荷重:3.82KN |
| ラジアル静破断荷重 | 15.2KN | 重量 | 50g |
| 材質 | ボディ:炭素鋼（亜鉛鍍金+クロメート処理）<br>ボール:軸受鋼（SUJ2）HRC58以上<br>インサート:テフロン（MP2） | | |
| ボール | | | |
| 内径 | φ10.00mm | 巾 | 14.00mm |
| 球径 | φ19.050mm | 端面径 | φ12.92mm |
| ボディ | | | |
| 頭部巾 | 10.5mm | 頭部外径 | φ26.0mm |
| 芯間距離 | 48.0mm | ねじ有効長さ | 29.0mm |
| ねじ | M10×1.5mm | | |
| 無給油タイプ | | | |
| 左ねじ | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.