品番：EA966DG-12A

品名：M12xP1.75 ﾛｯﾄﾞｴﾝﾄﾞ(無給油式/雄ﾈｼﾞ/左ﾈｼﾞ)

販売価格	1,700円（税抜）／ 1,870円（税込）		
カタログ価格	1,700円（税抜）／1,870円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/16 07:12現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1270ページ		



仕様

許容傾斜角	13度	無負荷回転トルク	最大0.06N･m
ラジアルすきま	最大0.05mm	限界荷重	ラジアル荷重:12.74KN アキシャル荷重:4.90KN
ラジアル静破断荷重	19.1KN	重量	75g
材質	ボディ:炭素鋼（亜鉛鍍金+クロメート処理） ボール:軸受鋼（SUJ2）HRC58以上 インサート:テフロン（MP2）		
ボール			
内径	φ12.00mm	巾	16.00mm
球径	φ22.225mm	端面径	φ15.43mm
ボディ			
頭部巾	12.0mm	頭部外径	φ30.0mm
芯間距離	54.0mm	ねじ有効長さ	33.0mm
ねじ	M12×1.75mm		
無給油タイプ			
左ねじ			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.