品番：EA966DG-14A

品名：M14xP2.0 ﾛｯﾄﾞｴﾝﾄﾞ(無給油式/雄ﾈｼﾞ/左ﾈｼﾞ)

販売価格	2,060円（税抜）／ 2,266円（税込）		
カタログ価格	2,060円（税抜）／2,266円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/16 07:12現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1270ページ		



仕様

許容傾斜角	15度	無負荷回転トルク	最大0.08N･m
ラジアルすきま	最大0.05mm	限界荷重	ラジアル荷重:16.66KN アキシャル荷重:6.37KN
ラジアル静破断荷重	25.0KN	重量	113g
材質	ボディ:炭素鋼（亜鉛鍍金+クロメート処理） ボール:軸受鋼（SUJ2）HRC58以上 インサート:テフロン（MP2）		
ボール			
内径	φ14.00mm	巾	19.00mm
球径	φ25.400mm	端面径	φ16.86mm
ボディ			
頭部巾	13.5mm	頭部外径	φ34.0mm
芯間距離	60.0mm	ねじ有効長さ	36.0mm
ねじ	M14×2.0mm		
無給油タイプ			
左ねじ			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.