品番：EA966DG-16A

品名：M16xP2.0 ﾛｯﾄﾞｴﾝﾄﾞ(無給油式/雄ﾈｼﾞ/左ﾈｼﾞ)

販売価格	2,870円（税抜）／ 3,157円（税込）		
カタログ価格	2,870円（税抜）／3,157円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/14 21:22現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1270ページ		



仕様

許容傾斜角	16度	無負荷回転トルク	最大0.08N･m
ラジアルすきま	最大0.05mm	限界荷重	ラジアル荷重:20.58KN アキシャル荷重:7.84KN
ラジアル静破断荷重	30.9KN	重量	165g
材質	ボディ:炭素鋼（亜鉛鍍金+クロメート処理） ボール:軸受鋼（SUJ2）HRC58以上 インサート:テフロン（MP2）		
ボール			
内径	φ16.00mm	巾	21.00mm
球径	φ28.575mm	端面径	φ19.38mm
ボディ			
頭部巾	15.0mm	頭部外径	φ38.0mm
芯間距離	66.0mm	ねじ有効長さ	40.0mm
ねじ	M16×2.0mm		
無給油タイプ			
左ねじ			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.