品番：EA966DG-20A

品名：M20xP1.5 ﾛｯﾄﾞｴﾝﾄﾞ(無給油式/雄ﾈｼﾞ/左ﾈｼﾞ)

販売価格	3,870円（税抜）／ 4,257円（税込）		
カタログ価格	3,870円（税抜）／4,257円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/16 07:12現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1270ページ		



仕様

許容傾斜角	15度	無負荷回転トルク	最大0.10N･m
ラジアルすきま	最大0.05mm	限界荷重	ラジアル荷重:29.40KN アキシャル荷重:10.78KN
ラジアル静破断荷重	44.1KN	重量	350g
材質	ボディ:炭素鋼（亜鉛鍍金+クロメート処理） ボール:軸受鋼（SUJ2）HRC58以上 インサート:テフロン（MP2）		
ボール			
内径	φ20.00mm	巾	25.00mm
球径	φ34.925mm	端面径	φ24.39mm
ボディ			
頭部巾	18.0mm	頭部外径	φ46.0mm
芯間距離	78.0mm	ねじ有効長さ	47.0mm
ねじ	M20×1.5mm		
無給油タイプ			
左ねじ			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.