品番：EA966DR-8A

品名：M 8xP1.25 ボールジョイント(左ねじ)

販売価格	940円（税抜）／ 1,034円（税込）		
カタログ価格	940円（税抜）／1,034円(税込)		
在庫数	最新在庫：11　（2025/12/17 02:52現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1269ページ		





カタログ訂正　25/05/30 寸法図の値訂正 (誤)A:37.3mm B:13.75mm (正)A:36mm B:14mm (No.56 1115)

仕様

メーカー	THK	型番	BL8DL
外形寸法	45.5(L)×19(D)×38.6(H)mm	ねじサイズ	M8×1.25（オス・メス）
ボール径	φ12.7mm	許容傾斜角	40°
静負荷容量	12500N	降伏点強度	6570N
材質	ホルダ：高強度亜鉛合金 ボール付きシャンク：軽浸炭炭素鋼球、 シャンク部　S35Cクロメート処理 ブーツ：NBR系特殊合成ゴム	質量	49g
ボール付きシャンク部に対し直角にホルダを形成			
ボール付きシャンク部：右ねじ ホルダ部雌ねじ：左ねじ			
ブーツ内およびキャップ内にリチウム石けん基グリース2号が封入されています			
・球面すきま ラジアル方向：0.02～0.06mm アキシアル方向：0.3mm以下			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.