# 品番：EA966FB-304

# 品名：[7304B]アンギュラ玉軸受

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1,880円（税抜）／ 2,068円（税込） | | |
| カタログ価格 | 1,880円（税抜）／2,068円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：1　（2025/12/16 15:16現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1281ページ | | |



**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 呼び番号 | 7304B | サイズ(mm) | d:20<br>D:52<br>B:15 |
| 接触角 | 40° | 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 |
| 基本定格荷重 | Cr:21.7kN<br>COr:9.65kN | 疲労限荷重 | Cu:0.680kN |
| 許容回転速度(グリース潤滑) | 10000min-1 | 許容回転速度(油潤滑) | 13000min-1 |
| 質量 | 0.150kg | | |
| 単列は全て開放形 | | | |
| 打抜き保持器付 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.