

反射バリアリールMAX

Reflective Barrier Reel MAX

特許出願済

「バリアリール」は中発販売株式会社の登録商標です。登録第5499499号

Reelex

7mのロングストローク。

危険 ⚠ 立入禁止
DANGER KEEP OUT

高性能反射シートで、
夜間の安全確保に大活躍！

自動巻き

■高性能反射シート



オラフォル社製高性能蛍光反射シートを採用し、安全性と視認性で圧倒的なパフォーマンスを発揮します。

■強力マグネット



壁付けホルダーと壁付けブラケットには強力ネオジム磁石がついており、鉄面に簡単に取り付け可能です。

■増し締めハンドル



シートのたるみを軽減する「増し締めハンドル」付きです。

上) ストッパーを ◀ 方向にスライドさせる。
下) 増し締めハンドルを矢印方向へ回す。

型式	本体仕様	シート表示	シート仕様	付属品	質量
EA983DB-235 BRSR-507A	・サイズ： 幅 87×奥行 97× 高さ 143 (mm) ※付属品除く		・厚さ: 0.3mm×幅50mm×長さ7m ・材質: 塩化ビニール	・壁付けブラケット (マグネット2個付) ・壁付けホルダー (マグネット1個付) ・本体固定用なべ小ねじ×2 (M4×16)	約530g
EA983DB-236 BRSR-507B	・材質: AES、ステンレス ・屋外防雨型				

●アフターパーツについて
バリアリアル MAX はお客様にてシートの交換が可能です。必ず純正の交換用シートをお買い求めください。

オプション

コーンアタッチメントセット

コーンアタッチメントをバリアリアルMAXに取り付け、簡単にコーンに取り付けできます。

BRS-AT6



シートコーナー

キャッチアタッチメントのシートコーナーを利用して、シート引き出し方向の変更が可能です。



キャッチアタッチメント

キャッチアタッチメントは3方向からの連結が可能です。

- ・サイズ: コーンアタッチメント φ78×高さ100(mm)、キャッチアタッチメント 幅84(mm)×高さ107(mm)
- ・材 質: ポリプロピレン
- ・セット内容: コーンアタッチメント×2、キャッチアタッチメント×1
本体接続用なべ小ねじ×2 (M4×16)
キャッチアタッチメント接続用タッピンねじ×2 (M4×16)
コーン固定用タッピンねじ×2 (M4×12)
- ・質 量: 約100g

●コーンへの取り付け・設置・連結方法



本体をコーンアタッチメントに取り付けコーンに押し込む。



もう一つのコーンアタッチメントとキャッチアタッチメントを受け側のコーンに押し込む*。
※コーンアタッチメントとキャッチアタッチメントは付属のタッピンねじで接続してください。



シートを引き出す。

シートを連結する場合



シート先端のホルダーをキャッチアタッチメントに差し込む。



連結設置イメージ

シート先端のホルダーを連結する本体のキャッチ部に差し込む。

バリアリアル専用屋外対応スタンド (2本セット)

屋内外で使用できるバリアリアル専用のスタンドです。
安定感のあるゴムウエイトを採用しています。

BRS-ST3

- ・サイズ: 高さ 909×ポールφ 60×ベースφ 380 (mm)
- ・材 質: ステンレス (粉体塗装)、スチール、再生ゴム、TPE
- ・質 量: 約 8.9kg / 本

※2020年9月発売予定



安定感の高いゴムウエイトの裏面は、床への色移りを防ぐTPE樹脂キャップを使用しています。



安全に関するご注意

正しく安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

CHUHATSU 中発販売株式会社

本社 リアル営業部	〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2丁目114番地 TEL: 052-614-3664 FAX: 052-614-3366
関東営業所	〒338-0002 さいたま市中央区下落合7-4-3RHKBビル201 TEL: 048-711-1927 FAX: 048-711-1936
中部営業所	〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2丁目114番地 TEL: 052-614-3652 FAX: 052-614-3366
関西営業所	〒564-0044 吹田市南金田1丁目11-8 TEL: 06-6385-2228 FAX: 06-6338-0521

■販売代理店

・「バリアリアル」は中発販売株式会社の登録商標です。

・本カタログに記載の製品デザイン、仕様・標準価格は当社都合により予告なく変更する場合があります。・本カタログは2020年6月時点のものです。

・カタログと実際の製品色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。

www.chuhan.co.jp