品番：EA969AD-12

品名：10 x 12mm/25mm ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(ｾｯﾄｽｸﾘｭｰ)

販売価格	4,900円（税抜）／ 5,390円（税込）		
カタログ価格	4,900円（税抜）／5,390円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/16 21:55現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1268ページ		




仕様

メーカー	鍋屋バイテック（NBK）	型番	MST25-10-12
用途	搬送装置、XYステージ、パーツフィーダに	軸穴径	10×12mm
サイズ	φ25×31mm	材質	本体：アルミニウム合金（アルマイト処理） 六角穴付き止めねじ・ボルト：SCM435（四三酸化鉄皮膜（黒））
重量	27g	トルク	常用：2N・m 最大：4N・m
最大回転数	25000rpm	ねじ締めつけトルク	1.7N・m
許容偏心	0.1mm	許容偏角	2°
許容エンドプレイ	±0.5mm		

<セットスクリュータイプ>
ローコストであり、最も一般的な締結方法です。ただし、ねじ先が軸に直接当たるため、軸を傷つけたり、取りはずしが困難になる場合がありますので注意してください。

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング

スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。

六角穴付き止めねじ付き
RoHS対応品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.