品番：EA969BB-1

品名：4.5x 5 mm/16mm ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(ｸﾗﾝﾋﾟﾝｸﾞ)

販売価格	5,590円（税抜）／ 6,149円（税込）		
カタログ価格	5,590円（税抜）／6,149円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/16 21:54現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1268ページ		




仕様

メーカー	鍋屋バイテック（NBK）	型番	MST16C-4.5-5
用途	搬送装置、XYステージ、パーツフィーダに	軸穴径	4.5×5mm
サイズ	φ16×23mm	材質	本体：アルミニウム合金(アルマイト処理) 六角穴付き止めねじ・ボルト：SCM435(四三酸化鉄皮膜（黒）)
重量	9.2g	トルク	常用：0.5N・m 最大：1N・m
最大回転数	39000rpm	ねじ締めつけトルク	1N・m
慣性モーメント	3.4×10kg・㎡	許容偏心	0.1mm
許容偏角	2°	静的ねじりばね定数	80N・m/rad
許容エンドプレイ	±0.4mm		

<クランピングタイプ>
ねじの締めつけ力で軸穴を収縮させ、軸をクランプします。取りつけ・取りはずしが容易にでき、軸を傷つけることがありません。

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品

RoHS対応品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.