

## セーフティコード (ステンレスワイヤー入り)

0.5kg用 1.0kg用 2.0kg用 3.0kg用 5.0kg用



- ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているのので、中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
  - 耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。
  - スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
- ※ パッケージなし(バラ)

### カラーバリエーション

ブラック グリーン バイオレット クリア レッド ライトブルー



### 0.5kg用

品番	色	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	ワイヤー径 (mm)	自然長 (mm)	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360
SCN-05B	ブラック	0.5	φ2.0	φ0.3	300	1,100	20	234149
SCN-05G	グリーン	0.5	φ2.0	φ0.3	300	1,100	20	234156
SCN-05V	バイオレット	0.5	φ2.0	φ0.3	300	1,100	20	234163
SCN-05C	クリア	0.5	φ2.0	φ0.3	300	1,100	20	234170
SCN-05R	レッド	0.5	φ2.0	φ0.3	300	1,100	20	234187
SCN-05L	ライトブルー	0.5	φ2.0	φ0.3	300	1,100	20	234194

### 1.0kg用

品番	色	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	ワイヤー径 (mm)	自然長 (mm)	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360
SCN-10B	ブラック	1.0	φ3.2	φ0.7	430	1,700	20	234248
SCN-10G	グリーン	1.0	φ3.2	φ0.7	430	1,700	20	234255
SCN-10V	バイオレット	1.0	φ3.2	φ0.7	430	1,700	20	234262
SCN-10C	クリア	1.0	φ3.2	φ0.7	430	1,700	20	234279
SCN-10R	レッド	1.0	φ3.2	φ0.7	430	1,700	20	234286
SCN-10L	ライトブルー	1.0	φ3.2	φ0.7	430	1,700	20	234293

### 2.0kg用

品番	色	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	ワイヤー径 (mm)	自然長 (mm)	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360
SCN-20B	ブラック	2.0	φ4.0	φ0.9	430	1,600	20	234347
SCN-20G	グリーン	2.0	φ4.0	φ0.9	430	1,600	20	234354
SCN-20V	バイオレット	2.0	φ4.0	φ0.9	430	1,600	20	234361
SCN-20C	クリア	2.0	φ4.0	φ0.9	430	1,600	20	234378
SCN-20R	レッド	2.0	φ4.0	φ0.9	430	1,600	20	234385
SCN-20L	ライトブルー	2.0	φ4.0	φ0.9	430	1,600	20	234392

### 3.0kg用

品番	色	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	ワイヤー径 (mm)	自然長 (mm)	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360
SCN-30B	ブラック	3.0	φ5.0	φ1.0	430	1,400	20	234446
SCN-30G	グリーン	3.0	φ5.0	φ1.0	430	1,400	20	234453
SCN-30V	バイオレット	3.0	φ5.0	φ1.0	430	1,400	20	234460
SCN-30C	クリア	3.0	φ5.0	φ1.0	430	1,400	20	234477
SCN-30R	レッド	3.0	φ5.0	φ1.0	430	1,400	20	234484
SCN-30L	ライトブルー	3.0	φ5.0	φ1.0	430	1,400	20	234491

### 5.0kg用

品番	色	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	ワイヤー径 (mm)	自然長 (mm)	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360
SCN-50B	ブラック	5.0	φ6.0	φ1.5	520	1,600	20	234545
SCN-50G	グリーン	5.0	φ6.0	φ1.5	520	1,600	20	234552
SCN-50V	バイオレット	5.0	φ6.0	φ1.5	520	1,600	20	234569
SCN-50C	クリア	5.0	φ6.0	φ1.5	520	1,600	20	234576
SCN-50R	レッド	5.0	φ6.0	φ1.5	520	1,600	20	234583
SCN-50L	ライトブルー	5.0	φ6.0	φ1.5	520	1,600	20	234590

## セーフティコード (ステンレスワイヤー入り)



品番	色	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	自然長 (mm)	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360
SC-1	ブラック	1.0	φ3.2	430	1,700	10	342240
SC-2	グリーン	1.0	φ3.2	430	1,700	10	342257
SC-3	バイオレット	1.0	φ3.2	430	1,700	10	342264

※パッケージ寸法 295×50×21 (mm)

### 15本セット(販促POP付)

品番	パッケージ寸法 (mm)	JANコード 4963360
SC-PS	380×190×110	342295

● 15本セット(各色5本入)



- ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているのので、中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
- 耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。
- スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
- 接続ワイヤー入なので様々な工具に取付可能です。