



ダイヤル錠タイプ パソコンセキュリティワイヤーロック



標準スロット対応


実寸大  約3×7mm

※約2.5×6.0mmのNanoロック、約3.2×4.5mmのNobleロックのセキュリティスロットには対応しません。



| | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ワイヤー直径 | 2.2mm |
| ワイヤー長 | 2.0m |
| 内容物 |  取付け部品×1 ワイヤー×1 ダイヤル錠×1 スペース×3種 |

使用方法 下図のように機器のセキュリティスロットに取付けてください。



- 取付け部品黒い部分を引き出し、セキュリティスロットに差し込みます。
- マウス・キーボードなどのケーブル(φ4mmまで対応)を取付けてください。
- 取付け部品の黒い部分を押し込んで元に戻してください。
- 付属のワイヤーを机の脚などに巻きつけてください。
- ダイヤル錠の開錠番号(初期設定「0000」)を合わせ開錠し、ワイヤーを通してください。
- 取付け部品の穴にダイヤル錠を取付け、施錠して完了です。

〈スペース使用方法〉
 ※取付け後、機器と本製品の間にくらつきが生じる場合は、付属のスペースをご使用ください。
 ①隙間に応じて使用するスペースの厚さを決めてください。
 ②一番厚いスペースでもぐらつく場合は2枚、3枚を重ねてください。
 ③一番薄いスペースは凹部がないので外側に取付けます。

〈ダイヤル錠の開錠番号設定方法〉

- ダイヤルを開錠番号(初期設定「0000」)にし、U字型金具を引上げます。
- U字型金具を真上から見て反時計回りに90°回します。
- U字型金具を押し込んだまま新しい開錠番号を設定します。(右図参照)
 ※注意:ダイヤルを回す際、U字型金具がゆるむと、その位置で番号が設定されてしまいます。必ず押し込んだ状態で設定してください。
- U字型金具を押し込むのをやめると設定が完了します。
 ※注意:暗証番号を忘れてしまった場合は全ての番号を試すか、金具を切断する以外は開錠できません。メモなどを残すようお願いいたします。

SL-60 パソコンセキュリティワイヤーロック(ダイヤル錠タイプ)

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311
 東京サブライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011

<https://www.sanwa.co.jp/>

CD/AD/HADaU

ver.1.0