


チェーンブロック

- 小型・軽量です。
- 主軸受部にはニードルベアリングが入れてあり、小さい労力で荷揚げが出来ます。
- 強力ロードチェーンを装着し、全製品について1台ずつ耐力テストをしており安心してご使用いただけます。
- SCB0.5TONはチェーン、下フックがステンレス製、ボディ、上フックはメッキ仕上げなので、特に防錆性に優れています。

ハンドチェーンの長さを短くする時は、チェーンがねじれぬように2リンクずつカットしてCリンク部(1リンクだけ熔接していないもの)がついています)をつないでください。



ステンレスチェーン
チェーンブロック
SCB0.5t

EA987AC-0.3
EA987AC-0.5
EA987AC-0.3

250kgは
メッキロード
チェーン採用



型式	揚量 (ton)	標準揚程 (m)
EA987AC-0.3 R-CB 0.25TON	0.25	2.5
EA987AC-0.5 R-CB 0.5TON	0.5	2.5
EA987AC-1 R-CB 1TON	1	2.5
EA987AC-1.5 R-CB 1.5TON	1.5	2.5
EA987AC-2 R-CB 2TON	2	3
EA987AC-3 R-CB 3TON	3	3
R-CB 5TON	5	3
SCB 0.5TON※	0.5	2.5

※SCB0.5TONは、ハンドチェーン、ロードチェーン及び下フックはSUS304製です。本体カバー、本体フック、フレーム、チェーンガイド類は鉄製メッキ仕上げ。ハンドホイールは鉄製黒塗装。ロードチェーン sprocket は鉄製生地仕上げとなります。


チェーンブロック

■寸法表 (TYPE-R2)

型式	A (mm)	B (mm)	C (mm)	フック間最短距離H (mm)
R-CB 0.25TON	101	102	22	260
R-CB 0.5TON	120	110	22	285
R-CB 1TON	147	130	26	330
R-CB 1.5TON	181	147	30	410
R-CB 2TON	147	130	34	450
R-CB 3TON	181	147	40	530
R-CB 5TON	216	173	42	620
SCB 0.5TON	147	130	18	390

型式	自重 (kg)	手引力 (kg)	ローチェーンの巻	チェーン寸法
R-CB 0.25TON	4.0	22	1本	4mm×12
R-CB 0.5TON	7.5	26	1本	5mm×15
R-CB 1TON	10.5	28	1本	6mm×18
R-CB 1.5TON	15	34	1本	7.1mm×21
R-CB 2TON	16	30	2本	6mm×18
R-CB 3TON	23.5	37	2本	7.1mm×21
R-CB 5TON	40	41	2本	10mm×30
SCB 0.5TON	11	15	1本	6mm×18

EA987AC-0.3
EA987AC-0.5
EA987AC-1
EA987AC-1.5
EA987AC-2
EA987AC-3



■分解図 (TYPE-R2)

0.25TON

No.	品名
1	ギヤケース用ボルト
2	ケース用ナット
3	ギヤケース
4	ナット
5	スプリングワッシャー
6	ギヤサイドプレート
7	中間ギヤ
8	止め輪
9	主軸ギヤ
10	スピンドルギヤ
11	ギヤ側プレート
12	本体フックピン
13	本体フック
14	本体フックピン用割ピン
15	チェーンストップピン
16	チェーンストップピンガイド
17	ストップピン用ピン
18	ロードチェーン
19	チェーンフックナット
20	チェーンフック
21	チェーンフックピン
22	ローラーカバー
23	ローラー
24	ローラー止め輪
25	チェーン sprocket
26	セパレーター
27	ローラー止め輪
28	ローラーカバー
29	ローラー
30	ガイドローラー
31	ブレーキ側プレート
32	スプリング
33	ラチェット爪
34	ラチェット爪用止め輪
35	スプリングワッシャー
36	ナット
37	固定マサツ板
38	ブレーキライニング
39	ラチェットギヤ
40	ハンドホイール
41	キャスルナット
42	キャスルナット用割ピン
43	ハンドチェーン
44	ハンドホイールカバー
45	ハンドホイール座金
46	ハンドホイールカバー用ボルト
47	チェーンフック用 sprocket
48	チェーンフックカバー
49	チェーンフックボルト
50	チェーンフックナット
51	本体フックピン止め板
52	止め板用ワッシャー
53	止め板用ビス
54	ブレーキカバー

0.5TON~5TON

(2ton, 3ton, 5ton用チェーンフックセット)

ホイスト
チェーンブロック