


別売 パレットプーラー用 フック付チェーン

- クローフックにより長さを調節できます。
- チェーン径6mm、スィベルフック付。


型 式	全長 (m)
PPC 6m	6
PPC10m	10



別売 パレットプーラー用 フック付ベルト

- ベルトスリングで作られていますから、軽くて取扱いやすいです。
- ベルト幅25mm、アイフック付。

型 式	全長 (m)
PPB 6m	6
PPB10m	10



HHH®

パレットプーラー 特許

■取扱説明書■

ご使用前には必ず、この取扱説明書をよく読んでください。



■仕様

型 式	引き出し能力	自重 (kg)
PP1ton	1ton用	5.8
PP2ton	2ton用	8.2

HHH

株式会社スリーエッチ

本 社 〒550-0012 大阪市西区立売堀5丁目5番8号 TEL: (06) 6538-3766
 新潟営業所 〒955-0092 新潟県三条市須頃3丁目8番5番地 FAX: (06) 6538-3688
 東京営業所 〒121-0055 東京都足立区加平1丁目2番9号 TEL: (0256) 33-1377
 福岡営業所 〒812-0015 福岡市博多区山王1丁目8番7号 FAX: (0256) 33-1363
 御幣島工場 〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島6丁目11番24号 TEL: (03) 5616-8771
 TEL: (092) 481-7660
 FAX: (092) 481-7661
 TEL: (06) 6471-0730
 FAX: (06) 6471-0734

株式会社スリーエッチ



〒550-0012 大阪市西区立売堀5丁目5番8号

■ご使用上の注意

1. 木製パレットの引っ張り作業以外には使用しないでください。
2. 木枠をパレットプーラーが確実につかんでいるか確認してから引っ張ってください。
3. 木枠が割れていたり、木枠が不完全な取付である場合は、絶対に使用しないでください。引っ張り途中でパレットプーラーが外れて跳びはねることがあります。
- 4.引っ張り作業は急激にしゃくったりせず、慎重にゆっくりと行ってください。
- 5.引っ張るパレットが段差に引っ掛かったり、他のパレットや障害物に当たらないことを確認してから作業をしてください。
- 6.引っ張り時はパレットプーラーに近づかないようにしてください。万一、木枠からパレットプーラーが外れた時に危険です。

■特長

- どの開口幅の時でも爪の取付板が必ず平行となる構造ですから、板の厚みにかかわらず確実につかむことができます。
(右図参照)
- 開口幅は130mmまで開きますから、板が厚くてもつかめます。
- 爪の取付板やピンの高さは、1ton=40mm、2ton=57mmですからパレットの厚さの薄いものにも入ります。



■寸法図

