品番：EA984CD-51

品名：125kg マグネットリフター

販売価格	57,800円（税抜）／ 63,580円（税込）		
カタログ価格	57,800円（税抜）／63,580円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/09 18:37現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			




ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付

仕様

最大吊上能力	鋼板：125kg、丸鋼：50kg	サイズ	150（W）×76（D）×116（H）mm
ハンドル長	112mm	フック穴径	30×27mm
重量	4.5kg	使用温度	-10℃～80℃
ホイストやクレーンに引っ掛けるだけで場所を選ばず使用できます。			
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用			
オン・オフの切り替えは手動です。			
ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付			

代替品

品番　EA984CD-81

コメント　仕様をご確認ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.