品番：EA986GA-12

品名：160mm キャスター(自在金具/ｿﾌﾄﾗﾊﾞｰ)



販売価格	11,700円（税抜）／ 12,870円（税込）		
カタログ価格	11,700円（税抜）／12,870円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/07/23 04:56現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1735ページ		



静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

仕様

仕様	自在車輪（ストッパー無し）	材質	金具：スチール、車輪：軟質ゴム
車輪径×幅	160×40mm	全高	195mm
耐熱温度	-25～80℃	耐荷重(kg)	70
丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様			
走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します			
エアー入りゴム製車輪の次にパンクしにくい車輪です			
プレート取付け型			

代替品

品番　EA986JB-160

コメント　160x40mm/135kg ｻｲｽﾞは同じです

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.