品番：EA986GA-125

品名：125mm キャスター(固定金具)



販売価格	6,000円（税抜）／ 6,600円（税込）		
カタログ価格	6,000円（税抜）／6,600円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/07/07 23:50現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1738ページ		



硬度	騒音	転抵抗
D	B	C

始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します

仕様

仕様	固定	材質	金具：スチール （亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー） 車輪：二層式ソリットゴム
車輪径×幅	125×37.5mm	全高	150mm
耐熱温度	-25～80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)	耐荷重	120kg (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA		
丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様			
一般的なソリットゴムより耐荷重に優れています			
始動時の動きが良く、地面を転がる際の抵抗も少ないのでスムーズな走行が可能です			
リムはプレス鋼板製で頑丈。衝撃・衝突負荷に強い耐性があります			
オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。			
プレート取付け型			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.