品番：EA986HA-200

品名：200mm キャスター(固定金具)



販売価格	10,800円（税抜）／ 11,880円（税込）		
カタログ価格	10,800円（税抜）／11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫：8　（2025/07/23 05:26現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1737ページ		



硬度	騒音	転抵抗
C	C	D

リムは頑丈なスチール製

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	235	耐荷重(kg)	205 (4 km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-25～80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	3,027	材質	金具：スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪：ソリッドゴム
車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様			
リムは頑丈なスチール製			
プレート取付け型			
ローラーベアリング			
中荷重タイプ			

代替品

	品番　EA986H-5 **コメント**

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.