品番：EA986HP-4

品名：150mm キャスター(自在金具･前輪ﾌﾞﾚｰｷ付)

販売価格	27,000円（税抜）／ 29,700円（税込）		
カタログ価格	27,000円（税抜）／29,700円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2026/02/16 20:00現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		

耐衝撃性に優れた高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	150×50
全高(mm)	197	耐荷重(kg)	400 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25～80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	3,850	材質	金具：スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪：ナイロン6
車輪は高荷重･ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様			
自在旋回部内にはダブルボールベアリング付き			
車輪はナイロン6製。丈夫で耐衝撃性に優れています			
プレート取付け型			

代替品

品番	EA986HM-4
コメント	150mm/400kg 前ﾌﾞﾚｰｷ 全高197mm

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.