品番：EA986KE-420

品名：420mm キャスター(自在金具･空気入車輪)

販売価格	148,900円（税抜）／ 163,790円（税込）		
カタログ価格	148,900円（税抜）／163,790円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/11/12 00:26現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1742ページ		

硬度	騒音	転抵抗
E	A	C

転がり抵抗
■■■□□ 良好
作動音
■■■■■ 優れている
床面保護
■■■■■ 優れている



高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています

仕様

仕様	自在車輪（ストッパー無）	車輪径×幅(mm)	420×115
全高(mm)	480	耐荷重(kg)	650 (4 km/h)
タイヤ硬度	60 ショアA	耐熱温度	-20～50℃
重量(g)	17,623	材質	本体：スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪：エアー入りゴム
バルブ	米式		
高荷重･ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様			
エアー入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります			
地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能			
プレート取付け型			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.