品番：EA986KH-22

品名：150mm キャスター(自在金具/ﾌﾞﾚｰｷ付)

販売価格	41,400円（税抜）／ 45,540円（税込）		
カタログ価格	41,400円（税抜）／45,540円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/11/12 01:52現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1741ページ		





硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています

仕様

仕様	自在車輪（後ストッパー付き）	材質	金具：スチール、 車輪：ポリウレタン
車輪径×幅	150×50mm	全高	197mm
耐熱温度	-30～70℃	耐荷重(kg)	750
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。 高速走行での用途に適しています。			
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様			
自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様			
ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.